

**COMPONENTES PARA ELECTRÓNICA, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN****DATOS TÉCNICOS  
DATASHEET**

**MARCA / BRAND : ELECTRO DH**  
**CÓDIGO / CODE : 60.150**

**DESCRIPCIÓN: TERMÓMETRO CORPORAL A DISTANCIA POR INFRARROJOS**

**DESCRIPTION: INFRARED REMOTE BODY THERMOMETER**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  
**TECHNICAL SPECIFICATIONS**



<b>Rango de medición del cuerpo:</b>	<b>32°C a 43°C</b>
<i>Body measurement range:</i>	<b>32°C to 43°C</b>
<b>Rango de medición en superficies:</b>	<b>0°C a 100°C</b>
<i>Measuring range on surfaces:</i>	<b>0°C to 100°C</b>
<b>Tolerancia de medición:</b>	<b>±0.2°C</b>
<i>Measurement tolerance:</i>	<b>±0.2°C</b>
<b>Decimal mínimo de medición:</b>	<b>0.1°C</b>
<i>Minimum measurement decimal:</i>	<b>0.1°C</b>
<b>Distancia de medición:</b>	<b>1 a 3 cm</b>
<i>Measuring distance:</i>	<b>1 to 3 cm</b>
<b>Auto apagado:</b>	<b>a los 15"</b>
<i>Auto off:</i>	<b>at 15"</b>
<b>Posición de medición:</b>	<b>frente central</b>
<i>Measurement position:</i>	<b>central front</b>
<b>Alimentación:</b>	<b>DC3V (2x1,5 AAA) LR03</b>
<i>Power:</i>	<b>DC3V (2x1,5 AAA) LR03</b>
<b>Consumo:</b>	<b>&lt;80mW</b>
<i>Consumption:</i>	<b>&lt;80mW</b>
<b>Temperatura de trabajo:</b>	<b>10°C a 40°C</b>
<i>Work temperature:</i>	<b>10°C to 40°C</b>
<b>Material:</b>	<b>PVC</b>
<i>Material:</i>	<b>PVC</b>
<b>Tamaño:</b>	<b>132x98x36 cm</b>
<i>Size:</i>	<b>132x98x36 cm</b>
<b>Peso:</b>	<b>172 gr</b>
<i>Weight:</i>	<b>172 gr</b>

**ELECTRO DH s.a.**  
Fortuna 29  
08902 Hospitalet de LL (BCN)

**COMPONENTES PARA ELECTRÓNICA, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN****DATOS TÉCNICOS  
DATASHEET****MARCA / BRAND : ELECTRO DH  
CÓDIGO / CODE : 60.150****DESCRIPCIÓN: TERMÓMETRO CORPORAL A DISTANCIA POR  
INFRARROJOS****DESCRIPTION: INFRARED REMOTE BODY THERMOMETER****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS****RANGO DE MEDIDAS CORPORALES  
RANGE OF BODY MEASUREMENTS**

<b>MEDICIÓN MEASUREMENT</b>	<b>TEMPERATURA NORMAL NORMAL TEMPERATURE</b>	
	<b>°C</b>	<b>°F</b>
<b>ANAL</b>	<b>36.6-38.0</b>	<b>97.8-100.4</b>
<b>FRENTE/FRONT</b>	<b>35.5-37.5</b>	<b>95.9-99.5</b>
<b>AXILA/ARMPIC</b>	<b>34.7-37.3</b>	<b>94.4-99.1</b>
<b>OREJA/EAR</b>	<b>35.8-38.0</b>	<b>96.4-100.4</b>

**RANGO DE MEDIDAS POR EDADES  
RANGE OF MEASUREMENTS BY AGE**

<b>EDAD (AÑOS) AGE (YEARS)</b>	<b>TEMPERATURA NORMAL NORMAL TEMPERATURE</b>	
	<b>°C</b>	<b>°F</b>
<b>0-2</b>	<b>36.4-38</b>	<b>97.5-100.4</b>
<b>3-10</b>	<b>36.1-38.8</b>	<b>97.0-100.0</b>
<b>11-65</b>	<b>35.9-37.6</b>	<b>96.6-99.7</b>
<b>&gt;65</b>	<b>35.8-37.5</b>	<b>96.4-99.5</b>

**ELECTRO DH s.a.**Fortuna 29  
08902 Hospitalet de LL (BCN)